


# Инжектор easyfoam365+ ST-162



The choice of perfection



Великолепная пена при работе с низким давлением

Вход для химии с встроенным обратным клапаном.

Модуль сжатого воздуха с наконечником для шланга 9 мм

Идеален для встроенного монтажа



Вход: 3/8" IG

Выход: 1/2" IG

## Инжектор easyfoam365+ ST-162 в исполнении для встроенного монтажа ST-167 или ST-168

- Материал: нерж. сталь
- Для одного хим. средства и сжатого воздуха
- Простой монтаж к панели
- Подходит для стандартного настенного держателя
- Улучшенное пенообразование при работе с низким давлением благодаря симметричной подаче воздуха вокруг диффузорной форсунки
- Возможно ограничение количества подаваемого воздуха благодаря полноструйным форсункам (страница 193 каталога)
- Макс. 350 bar / 100 °C

Рычаг выбора режимов работы: для переключения между нанесением пены и смывом

Вкл. 1 комплект дозирующих форсунок (10 штук)



Настенное крепление: подходит для стандартного настенного держателя (R+M Nr. 200 168 420).

Беспроblemный панельный монтаж: открыв 2 крестообразных винта освобождаем кластиковое кольцо и потом с помощью 6-гранного торцевого ключа снимаем рычаг переключения режимов работы.



3/8" IG : 1/2" IG - наконечник 9 мм. Инжектор ST-162 вкл. 10 сменных дозир. форсунок (0,5 - 2,0 мм) для регулировки дозирования химии

R+M Nr.	D
200 162 500	1,2 мм
200 162 501	1,3 мм
200 162 502	1,4 мм
200 162 503	1,5 мм
200 162 504	1,6 мм
200 162 505	1,7 мм
200 162 506	1,8 мм
200 162 507	1,9 мм
200 162 508	2,0 мм
200 162 509	2,1 мм
200 162 510	2,2 мм
200 162 511	2,3 мм
200 162 512	2,4 мм
200 162 513	2,5 мм
200 162 514	2,8 мм