


## Bürstenhalter



Geeignet für alle Bürsten. Lochabstand 202 mm.  
H x B x T = 90 x 250 x 100 mm

R+M Nr.	(M)
108 290 30	Edelstahl

## easywash365+ Bürstenbehälter



Bürstenbehälter mit Überlauf und seitlichem Abflusstutzen zur Reinigung.  
Wand- und Bodenmontage. H x B x T = 670 x 340 x 143 mm

R+M Nr.	(M)
105 810	Edelstahl

## SB-Waschbürstenlanzen

### SB-Waschbürstenlanzen senkrecht




Einsatz

R+M Nr.
523 991 2

Bürste mit Düsenmuffe für Düse 1/8" AG. Ohne Hochdruckdüse

R+M Nr.	(C)
523 97	1/4" AG

### SB-Waschbürstenlanzen quer



Einsatz  
Schweineborsten.


R+M Nr.	Borsten
200 023 500	60 mm

Bürste mit Düsenmuffe für Düse 1/8" AG. Ohne Hochdruckdüse

R+M Nr.	(C)
523 960	1/8" AG
523 961	1/4" AG
523 962	M22 AG
523 963	HV M22 Langnippel


## Nasstrahleinrichtungen

### Funktionsprinzip einer Nasstrahleinrichtung



### ST-355 Hobby

Körnungsgröße des Sandes 0,2 - 0,8 mm.  
Rohr 300 mm. Ansaugschlauch 3 m. Max. 150 bar



R+M Nr.	(C)
200 355 500	1/4" AG



R+M Nr.	(C)
520 93	M22 AG